



Avvitatore a impulsi con coppia e con ParameterControl avvitatore con impugnatura centrale, Modello: 7112776



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	071111 7112776
GTIN	4014586891422
Classe articolo	03F

Descrizione

Esecuzione:

Gli avvitatori a impulsi FEIN ACCU TEC sono realizzati per le massime esigenze in termini di avviture precise nella produzione in serie.

- **Motori EC senza spazzole con durata notevolmente superiore e riduzione dei costi di manutenzione fino all'80%.**
- **Ritardo di riaccensione dopo l'avvitatura per evitare la "post-avvitatura".**
- **Blocco alla riaccensione in caso di carica della batteria insufficiente per il processo di avvitatura.**
- **Minori tolleranze di serraggio per una elevata qualità di avvitatura.**
- **Coppie di serraggio precise e costanti indipendentemente dal caso di avvitatura.**
- **Avvitatori a prova di collaudo, valore CmK > 1,67 ± 10% (riferito a 6 Sigma) secondo ISO 5393 VDI/VDE 2647.**

La coppia di allentamento è superiore del 25% alla coppia di serraggio.

Avvitatore a impulsi con coppia e con ParameterControl per una programmazione semplice e personalizzata da PC mediante adattatore di programmazione (n. art. 071135 Dim. 92604163).

Parametri programmabili a piacere: numero di giri, senso di rotazione, angolo di rotazione, soglia di coppia e tempo.

Fino a 5 fasi di programma. Adattamento preciso al corrispondente caso di avvitatura.

Disattivazione di fine corsa mediante frizione meccanica. Ideale per ottimizzazione di processi e tempi.

Avvitatore a impulsi con batteria agli ioni di litio. Senza manutenzione fino a 500.000 avvitature.

Fornitura:

Viene fornito il solo avvitatore **senza batteria, caricabatterie, strumento di regolazione e testa angolare.** Ordinare batteria, caricabatterie, strumento di regolazione e testa angolare compatibili con l'apparecchio.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073832.

Gli strumenti di controllo della coppia sono disponibili a partire dal n. art. 654300. Per i sensori della coppia/dell'angolo di rotazione vedi n. art. 654381. Servizio di preregolazione della coppia su richiesta.

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	ASM 18-3 PC
Peso con batteria	0,8 kg
Campo di coppia	0,5 - 3 Nm
Tensione batteria	12 V
Tensione batteria	18 V
Portautensile	1/4 pollici HEX (E 6,3)
Campo del numero di giri	110 - 1200 min ⁻¹
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Fein tipo E 18 V
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Fein tipo E 12 V
Forma	Avvitatore con impugnatura centrale
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto	Avvitatori

Accessori

Strumento di controllo elettronico per giraviti dinamometrici "TST" Coppia max. 10 Nm

654300 10

Strumento di controllo elettronico per giraviti dinamometrici "TST" Coppia max. 2 Nm	654300 2
Strumento di controllo elettronico per giraviti dinamometrici "TST" Coppia max. 25 Nm	654300 25
Dispositivo elettronico di controllo per chiavi dinamometriche "TTT"	654340
Batteria agli ioni di litio Tipo batteria, tensione batteria FE18 V	073835 FE18
Batteria agli ioni di litio Tipo batteria, tensione batteria FE18 V	073837 FE18