



Avvitatore a impulsi con coppia e con ParameterControl avvitatore con impugnatura centrale, Modello: 7112786



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	071111 7112786
GTIN	4014586891446
Classe articolo	03F

Descrizione

Esecuzione:

Gli avvitatori a impulsi FEIN ACCU TEC sono realizzati per le massime esigenze in termini di avviture precise nella produzione in serie.

- **Motori EC senza spazzole con durata notevolmente superiore e riduzione dei costi di manutenzione fino all'80%.**
- **Ritardo di riaccensione dopo l'avvitatura per evitare la "post-avvitatura".**
- **Blocco alla riaccensione in caso di carica della batteria insufficiente per il processo di avvitatura.**
- **Minori tolleranze di serraggio per una elevata qualità di avvitatura.**
- **Coppie di serraggio precise e costanti indipendentemente dal caso di avvitatura.**
- **Avvitatori a prova di collaudo, valore CmK > 1,67 ± 10% (riferito a 6 Sigma) secondo ISO 5393 VDI/VDE 2647.**

La coppia di allentamento è superiore del 25% alla coppia di serraggio.

Avvitatore a impulsi con coppia e con ParameterControl per una programmazione semplice e personalizzata da PC mediante adattatore di programmazione (n. art. 071135 Dim. 92604163).

Parametri programmabili a piacere: numero di giri, senso di rotazione, angolo di rotazione, soglia di coppia e tempo.

Fino a 5 fasi di programma. Adattamento preciso al corrispondente caso di avvitatura.

Disattivazione di fine corsa mediante frizione meccanica. Ideale per ottimizzazione di processi e tempi.

Avvitatore a impulsi con batteria agli ioni di litio. Senza manutenzione fino a 500.000 avvitature.

Fornitura:

Viene fornito il solo avvitatore **senza batteria, caricabatterie, strumento di regolazione e testa angolare.** Ordinare batteria, caricabatterie, strumento di regolazione e testa angolare compatibili con l'apparecchio.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073832.

Gli strumenti di controllo della coppia sono disponibili a partire dal n. art. 654300. Per i sensori della coppia/dell'angolo di rotazione vedi n. art. 654381. Servizio di preregolazione della coppia su richiesta.

Descrizione tecnica

Peso con batteria	0,8 kg
Denominazione originale prodotto	ASM 18-8 PC
Portautensile	1/4 pollici HEX (E 6,3)
Campo del numero di giri	110 - 1200 min ⁻¹
Campo di coppia	1 - 8 Nm
Tensione batteria	12 V
Tensione batteria	18 V
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Fein tipo E 12 V
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Fein tipo E 18 V
Forma	Avvitatore con impugnatura centrale
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto	Avvitatori

Accessori

Dispositivo elettronico di controllo per chiavi dinamometriche "TTT"

654340

Strumento di controllo elettronico per giraviti dinamometrici "TST" Coppia max. 2 Nm	654300 2
Batteria agli ioni di litio Tipo batteria, tensione batteria FE18 V	073835 FE18
Batteria agli ioni di litio Tipo batteria, tensione batteria FE18 V	073837 FE18
Strumento di controllo elettronico per giraviti dinamometrici "TST" Coppia max. 10 Nm	654300 10
Strumento di controllo elettronico per giraviti dinamometrici "TST" Coppia max. 25 Nm	654300 25