



## Trapano avvitatore a batteria, Modello: 7113226H1



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070205 7113226H1
GTIN	2050002046511
Classe articolo	03F

### Descrizione

#### Esecuzione:

#### Trapano avvitatore a batteria a 2 e 4 velocità

- Per risultati di foratura e avvitatura precisi.
- Regolazione elettronica della velocità per forare e avvitare in modo dolce e sicuro, rotazione oraria/antioraria.
- Robusta scatola degli ingranaggi in metallo per garantire una lunga durata.
- Ottimo bilanciamento del peso ed ergonomia con inserti morbidi per uso prolungato senza affaticarsi.
- Massimo avanzamento del lavoro con le batterie AMPShare 18V ProCore: La tecnologia COOLPACK 2.0 garantisce una durata della batteria aumentata del 135%. Tecnologia delle celle di ultimissima generazione e gestione intelligente della batteria consentono prestazioni superiori fino all'87% rispetto a quella delle batterie tradizionali.

#### Trapano avvitatore a 2 velocità a batteria con motore senza spazzole.

- Motore elettrico POWER-Drive esente da manutenzione con coppia elevata e protezione da sovraccarico.
- Impostazione meccanica della coppia, regolabile in 22 posizioni, con posizione supplementare di foratura.

#### Vantaggi:

Regolazione meccanica della coppia su 22 livelli.

**Fornitura:**

Inclusi batteria e caricabatterie. Inclusi mandrino, clip da cintura, valigetta di trasporto e caricabatterie. 2x batterie 18V / 3Ah.

**Descrizione tecnica**

Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Ø Massimo punta elicoidale per legno	50 mm
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Struttura del motore	Motore senza spazzole
Peso	1,7 kg
Capacità batteria	3 Ah
Utilizzo tipico	Strong
Numero massimo giri 1 velocità	450 min <sup>-1</sup>
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Fein tipo E 18 V
Tensione batteria	18 V
Coppia massima morbido	32 Nm
Numero massimo giri 2 velocità	2000 min <sup>-1</sup>
Denominazione originale prodotto	ABS 18 QC
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Coppia massima duro	60 Nm
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Numero di batterie contenute	2
Tipo di batteria	Ioni di litio
Alimentazione	Alimentazione a batteria
adatto per materiale	Legno
adatto per materiale	Acciaio
Tipo di prodotto	Trapano avvitatore
USP1	18 V, 2 velocità

USP2

Campo di serraggio del  
mandrino autoserrante 1,5-13,  
in valigetta di trasporto

---

## Accessori

Batteria agli ioni di litio Tipo batteria, tensione batteria  
FE18 V

073837 FE18

Starter set a batteria Modello 92604324

073832 92604324

Trapano avvitatore a batteria Modello 71132264

070205 71132264