

Mitutoyo**Calibro a corsoio digitale IP67, Intervallo di misurazione: 300mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	412623 300
GTIN	4946368727912
Classe articolo	44A

Descrizione**Esecuzione:**

Calibro a corsoio digitale con tecnologia ABSolute e display ampliato per facilitare la lettura. Insensibile ad acqua, olio e polvere. Grazie al ridotto consumo energetico, 18000 h di impiego continuo con una batteria (Dim. 300: 5000 h). Lo strumento si accende automaticamente e si spegne dopo circa 20 minuti dall'ultimo utilizzo.

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

Descrizione tecnica

Lettura	0,01 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Asta di profondità	angolare, 3,7×1,4
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Conservazione valore di misura e punto zero dopo la riattivazione dallo stand-by	sì
Asta di profondità	sì
Taratura	A1
Numero di batterie contenute	1

Intervallo di misurazione	0 - 300 mm
Norma	ISO 13385
Lunghezza dei becchi	64 mm
Spegnimento automatico	sì
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Scostamento di misura E MPE	±0,03 mm
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 300 mm	021000 300
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 300 mm	021010 300