

Mitutoyo**Calibro a corsoio digitale con sistema AOS e uscita dati, Intervallo di misurazione: 300mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	412642 300
GTIN	4946368728384
Classe articolo	44A

Descrizione**Esecuzione:**

Il risultato della misurazione è facilmente leggibile grazie alle cifre di grandi dimensioni (altezza 9 mm). Il sistema di misura elettromagnetico **AOS (Advanced Onsite Sensor)** offre maggiore protezione contro acqua e polvere.

- **Riga graduata assoluta, senza necessità di azzeramento, che consente una misura rapida e sicura.**
- **Consumo ridotto di corrente (uso continuo 20.000 ore), spia di controllo del livello di carica della batteria.**

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497080 e n. art. 497100 con tasto DATA.

Coperchio vano batterie n. art. 412239 Dim. B.

Descrizione tecnica

Asta di profondità	sì
Lunghezza dei becchi	64 mm
Numero di batterie contenute	1
Intervallo di misurazione	0 - 300 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Taratura	A1

Norma	ISO 13385
Letture	0,01 mm
Altezza cifre display LCD	9 mm
Asta di profondità	angolare, 3,7×1,4
Durata batterie	20000 h
Tipo di batteria	Batteria a pastiglia
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Scostamento di misura E MPE	±0,03 mm
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Interfaccia USB
Metodo di misura dello strumento di misura	procedimento induttivo elettromagnetico
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti	temprata
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

Servizi

Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 300 mm	021010 300
Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 300 mm	021000 300

Accessori

Coperchio vano batterie Tipo B	412239 B
--------------------------------	----------