

KÄRCHER**Aspiratori solidi / liquidi, Denominazione originale prodotto: NT75APMETC****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078521 NT75APMETC
GTIN	4039784727298
Classe articolo	07C

Descrizione**Esecuzione:**

Potenti **aspiratori multiuso solidi/liquidi** con elevata potenza di aspirazione e struttura compatta, avvolgitubo e supporto per accessori sull'apparecchio. **Spegnimento automatico** al raggiungimento dell'altezza di riempimento massima del contenitore.

- **Il filtro plissettato consente l'aspirazione di solidi e liquidi senza dover rimuovere il filtro.**
- **Il sistema automatico di depurazione del filtro Tact permette di lavorare senza interruzioni mantenendo bassi i costi di manutenzione e garantendo al contempo una lunga durata del filtro.**
- **Grazie al commutatore centrale è possibile passare con facilità da un programma di aspirazione all'altro.**
- **Con telaio mobile ribaltabile TC e facile possibilità di fissaggio per tubo e flessibile di aspirazione.**
- **Aspiratori industriali, professionali a 2 motori con contenitore in acciaio inox.**
- **Robusto contenitore da 75 litri con paraurti e ruote piroettanti in metallo.**
- **Capacità di aspirazione pressoché costante grazie alla depurazione efficace e semiautomatica del filtro AP attraverso getto d'aria attivato manualmente.**

Fornitura:

Con tubo di scarico dei liquidi.

Inclusi tubo flessibile di aspirazione con raccordo a gomito, tubo di aspirazione in metallo 2x0,5 m, bocchetta pavimenti e bocchetta fessure, filtro in carta e filtro plissettato piatto.

Nota:

Per oli e sostanze oleose, utilizzare l'aspiratore industriale n. art. 078522.

Descrizione tecnica

Peso	26,5 kg
Altezza	995 mm
Denominazione originale prodotto	NT 75/2 Ap Me Tc *E
Rumorosità	73 dB(A)
Larghezza	505 mm
Lunghezza	700 mm
Potenza assorbita	2760 W
Portata d'aria	2x74 l/s
Volume del serbatoio	75 l
Lunghezza cavo	10 m
Diametro nominale raccordo	40 mm
Depurazione automatica del filtro	Depurazione semiautomatica del filtro ApClean
Classe polveri – aspiratore	L
Numero di turbine	2
Depressione	254 mbar
Lunghezza tubo flessibile aspirazione	4 m
Particolarità	Contenitore in acciaio legato, telaio mobile ribaltabile
Sistema filtrante	Filtro plissettato piatto
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Aspiratori solidi / liquidi

Accessori

078528 DN40

Bocchetta fessure stretta, 13 mm Diametro nominale
raccordo DN40

Ugello per tubo obliquo in gomma Diametro nominale
raccordo DN40

078527 DN40

Set di sacchetti filtranti 5 pezzi Per modello di aspiratore
NT65

072808 NT65

Filtro plissettato piatto Per modello di aspiratore NT65

072809 NT65