

Mitutoyo**Calibro di profondità digitale AOS con uscita dati, Intervallo di misurazione: 150mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	418711 150
GTIN	4946368688503
Classe articolo	44A

Descrizione**Esecuzione:**

Il risultato della misurazione viene visualizzata su un display di facile lettura. Le superfici di contatto sono finemente lappate.

Fornitura:

Incl. 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497080 e 497100.

Descrizione tecnica

Lunghezza base di appoggio	100 mm
Taratura	A1
Risoluzione	0,01 mm
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Sezione trasversale del corsoio	16×3,5 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Numero di batterie contenute	1
Alimentazione	Funzionamento a batteria

Scostamento di misura E MPE	±0,02 mm
Norma	ISO 13385
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Astuccio
Metodo di misura dello strumento di misura	procedimento induttivo elettromagnetico
Tipo di prodotto	Calibro di profondità

Servizi

Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm	021010 200
Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm	021000 200

Accessori

Cavo di collegamentocon tasto DATA Modello D1	497100 D1
Ponte di appoggio supplementare singolo Lunghezza base di appoggio 180 mm	418744 180
Cavo di collegamento Modello D1	497080 D1
Cavo di collegamentocon tasto DATA Modello D2	497100 D2
Cavo di collegamentocon tasto DATA Modello USB2	497100 USB2
Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965
Ponte di appoggio supplementare singolo Lunghezza base di appoggio 260 mm	418744 260
Cavo di collegamento Modello USB2	497080 USB2
Cavo di collegamento Modello D2	497080 D2
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357
Trasmettitori Modello S1	498966 S1

Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Ponte di appoggio supplementare singolo Lunghezza base di appoggio 320 mm	418744 320