


TMSERROR, M: M6

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG1855 M6
GTIN	4045197735102
Classe articolo	GGN

Descrizione
Esecuzione:

Forma C (imbocco a 2 – 3 spire).

Come n. art. 135855.

Descrizione tecnica

Ø Preforo	5 mm
Passo della filettatura	1 mm
Quadro del codolo □	4,9 mm
Materiale da taglio	HSS E
Norma	DIN 371
Ø Codolo D _s	6 mm
Lunghezza complessiva L	80 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M6
Contenuto	10

Rivestimento	esecuzione vaporizzata
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Angolo dell'elica	40 grado
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destra
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	11 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	limitatamente adatto	12 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	8 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	7 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatto	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	4 m/min	M
CuZn	limitatamente adatto	12 m/min	N
Uni	idoneo		
Olio	idoneo		

Accessori

Maschio a macchina HSS-E Forma C M M6	135855 M6
---------------------------------------	-----------