

 Mahr

## Micrometri digitali con punte di contatto intercambiabili, Campo di misura: 0-25mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	421321 0-25
GTIN	4059192063702
Classe articolo	43A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Micrometri con mandrino **non rotante** e **tastatori intercambiabili** a cambio rapido. **Il passo vite di 5 mm per giro** riduce i tempi di regolazione. **Cifre da 10 mm** su display nitido. Pratica funzione HOLD per bloccare il valore di misura per una lettura sicura. Commutazione da misura relativa ad assoluta. Azzeramento in qualsiasi posizione. Grazie a una comoda visualizzazione delle tolleranze con limiti di segnalazione supplementari, l'operatore è in grado di riconoscere se e come il pezzo si trova entro i limiti di tolleranza.

Il sistema di misura REFERENCE memorizza e mantiene la posizione zero impostata, anche dopo una nuova accensione. La funzione Lock impedisce gli errori di misura causati dall'azionamento accidentale dei tasti di comando.

#### Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

#### Fornitura:

Inclusa 1x batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

6 coppie di tastatori intercambiabili con:

- **Superfici di contatto piane con Ø di 6,5 mm.**
- **Piattelli di misura con Ø di 11,3 mm.**
- **Superfici di contatto ridotte con Ø di 2 mm.**

- **Superfici di contatto bombate con Ø di 7 mm.**
- **Taglienti 0,75×7 mm.**
- **Cono 60° Ø 0,5 – 5,5 mm.**

**Accessori speciali:**

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498941.

**Descrizione tecnica**

Lettura	0,001 mm
Ø Stelo	6,5 mm
Limite di errore	4 µm
Passo vite angolare	5 mm
Numero di punte di contatto	6
Intervallo di misurazione	0 - 25 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Lettura	0,00005 pollici
Numero di batterie contenute	1
Altezza cifre display LCD	10 mm
Taratura	B1
Grado di protezione IP	IP 65
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	DIN 863
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Porta USB
Memorizzazione dei valori di misura	Sistema Reference Lock MAHR
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

**Servizi**

022000 25

Rapporto di taratura Micrometro senza asta di regolazione Campo di misura massima 25 mm	
Certificato DAkkS Micrometro senza asta di regolazione campo di misura massimo 100 mm	022010 100

### Accessori

Cavo di collegamento bidirezionale con pulsante Data Modello USB2	498941 USB2
Cavo di collegamento bidirezionale con pulsante Data Modello D2	498941 D2