

Mitutoyo
Micrometro digitale con uscita dati, Campo di misura: 0-30mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	421590 0-30
GTIN	4946368736693
Classe articolo	44A

Descrizione

Esecuzione:

Limiti di errore più precisi dei requisiti della norma **DIN 863**. **ON / OFF, ORIGIN (impostazione predefinita), ZERO / ABS** (per azzerare in qualsiasi posizione), **HOLD / DATA** (bloccare il valore di misura oppure trasmettere i dati).

Descrizione:

- **Il passo vite di 10 mm per giro riduce i tempi di regolazione.**
- **Il mandrino non rotante non danneggia le superfici da misurare.**
- **Sistema di misura assoluto. Senza necessità di regolazione del punto zero dopo l'accensione. Evita gli errori di misurazione.**

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357. 1 asta di regolazione da Dim. 25-55.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497445.

Descrizione tecnica

Letture	0,001 mm
Limite di errore	2 µm
Taratura	B1
Passo vite angolare	10 mm

Intervallo di misurazione	0 - 30 mm
Numero di batterie contenute	1
Serie	QuickMike
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Ø Stelo	6,35 mm
Grado di protezione IP	IP 65
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Rapporto di taratura Micrometro senza asta di regolazione Campo di misura massima 100 mm	022000 100
Certificato DAkkS Micrometro senza asta di regolazione campo di misura massimo 100 mm	022010 100

Accessori

Cavo di collegamento con tasto DATA Modello D1	497445 D1
Cavo di collegamento con tasto DATA Modello D2	497445 D2
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357
Cavo di collegamento con tasto DATA Modello USB2	497445 USB2