

Mitutoyo**Micrometro digitale con uscita dati, Campo di misura: 50-80mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	421590 50-80
GTIN	4946368736716
Classe articolo	44A

Descrizione**Esecuzione:**

Limiti di errore più precisi dei requisiti della norma **DIN 863**. **ON / OFF, ORIGIN (impostazione predefinita), ZERO / ABS** (per azzerare in qualsiasi posizione), **HOLD / DATA** (bloccare il valore di misura oppure trasmettere i dati).

Descrizione:

- **Il passo vite di 10 mm per giro riduce i tempi di regolazione.**
- **Il mandrino non rotante non danneggia le superfici da misurare.**
- **Sistema di misura assoluto. Senza necessità di regolazione del punto zero dopo l'accensione. Evita gli errori di misurazione.**

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357. 1 asta di regolazione da Dim. 25-55.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497445.

Descrizione tecnica

Limite di errore	3 μ m
Intervallo di misurazione	50 - 80 mm
Lettura	0,001 mm

Ø Stelo	6,35 mm
Numero di batterie contenute	1
Taratura	B2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Serie	QuickMike
Passo vite angolare	10 mm
Grado di protezione IP	IP 65
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Rapporto di taraturaMicrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 100 mm	022040 100
Certificato DAkkSMicrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 100 mm	022050 100

Accessori

Cavo di collegamentocon tasto DATA Modello D2	497445 D2
Cavo di collegamentocon tasto DATA Modello USB2	497445 USB2
Cavo di collegamentocon tasto DATA Modello D1	497445 D1
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357