



## Micrometri digitali per la misurazione di gole, Campo di misura: 50-75mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	421685 50-75
GTIN	4059192058586
Classe articolo	43A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Innovativo micrometro con **cifre da 10 mm** su display nitido. Pratica funzione HOLD per bloccare il valore di misura per una lettura sicura. Arco in acciaio verniciato con isolamento termico. Commutazione da misura relativa ad assoluta. Azzeramento in qualsiasi posizione. Grazie a una comoda **visualizzazione delle tolleranze con limiti di segnalazione supplementari**, l'operatore è in grado di riconoscere se e come il pezzo si trova entro i limiti di tolleranza.

Mandrino non rotante. **QUICK DRIVE** con **passo vite di 5 mm** per giro.

#### Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

#### Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032, 1 asta di regolazione a partire da Dim. 25-50.

#### Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498941.

### Descrizione tecnica

Lettura	0,00005 pollici
Altezza cifre display LCD	10 mm
Numero di batterie contenute	1
Lettura	0,001 mm

Limite di errore	5 $\mu$ m
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Taratura	B2
Passo vite angolare	5 mm
Grado di protezione IP	IP 65
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Risoluzione	mm / pollici
Tipo di prodotto	Micrometro

## Servizi

Rapporto di taratura Micrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 100 mm	022040 100
Certificato DAkkS Micrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 100 mm	022050 100