



## Trapano avvitatore a percussione a batteria senza batteria né caricabatterie, Modello: GSB1860PRO



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070113 GSB1860PRO
GTIN	
Classe articolo	03B

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Trapano avvitatore a percussione a batteria Bosch** per avvitare, forare e foratura a percussione.

- **L'Electronic Cell Protection (ECP) protegge la batteria dal surriscaldamento e dallo scaricamento completo.**
- **L'Electronic Motor Protection (EMP) protegge il motore dal sovraccarico.**
- **Disattivazione della coppia meccanica a più fasi.**
- **Pratica clip da cintura (non 070104).**
- **Luce a LED integrata, indicazione dello stato di carica della batteria.**
- **Mandrino autoserrante.**

Con **motore EC senza spazzole.**

**KickBackControl** con spegnimento automatico in caso di blocco ed esclusivo accoppiamento di precisione. Struttura compatta, lunghezza della testina molto corta (solo 184 mm) per offrire la massima praticità d'uso (Dim. GSB1890C), ottima quindi per svolgere lavori in punti stretti. Possibilità di allestimento successivo con Connectivity Modul. Con freno motore.

#### Vantaggi:

Lunghezza della testina molto corta di soli 184 mm.

#### Fornitura:

**Senza batteria**, senza caricabatterie e con L-BOXX.

**Nota:**

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073851 e 073866.

**Descrizione tecnica**

Tensione batteria	18 V
Denominazione originale prodotto	GSB 18V-60C
Utilizzo tipico	Strong
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	10 mm
Numero massimo giri 2 velocità	1900 min <sup>-1</sup>
Vibrazione massima a norma EN senza funzione a percussione	2,5 m/s <sup>2</sup>
Ø Massimo punta elicoidale per calcestruzzo	10 mm
Coppia massima duro	60 Nm
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 18 V
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Peso	1,8 kg
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Struttura del motore	Motore senza spazzole
Ø Massimo punta elicoidale per legno	38 mm
Numero massimo giri 1 velocità	0 - 600 min <sup>-1</sup>
Coppia massima morbido	31 Nm
Vibrazione massima a norma EN con funzione a percussione	8 m/s <sup>2</sup>
Numero di batterie contenute	0
Tipo di batteria	Ioni di litio
Alimentazione	Alimentazione a batteria
adatto per materiale	Calcestruzzo
adatto per materiale	Acciaio
adatto per materiale	Pietra
adatto per materiale	Legno

adatto per materiale	Lavori di muratura
Tipo di prodotto	Trapani avvitatori a percussione

---

## Accessori

Starter set a batteriaProCore Modello di batteria, tensione batteria C18 V	073863 C18
Batteria agli ioni di litioProCore Modello di batteria, tensione batteria C18 V	073856 C18