



## Trapano avvitatore a percussione a batteria ProCORE, ID produttore: GSB1860PRO



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070112 GSB1860PRO
GTIN	3165140951432
Classe articolo	03B

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Trapano avvitatore a percussione a batteria Bosch** per avvitare, forare e percuotere.

- **L'Electronic Cell Protection (ECP) protegge la batteria dal surriscaldamento e dallo scaricamento completo.**
- **L'Electronic Motor Protection (EMP) protegge il motore dal sovraccarico.**
- **Disattivazione della coppia meccanica a più fasi.**
- **Pratica clip da cintura (non 070104).**
- **Luce a LED integrata, indicazione dello stato di carica della batteria.**
- **Mandrino autoserrante.**

Con **motore EC senza spazzole.**

**KickBackControl** con spegnimento automatico in caso di blocco ed esclusivo accoppiamento di precisione. Struttura compatta, lunghezza della testina molto corta (solo 184 mm) per offrire la massima praticità d'uso (Dim. GSB1860PC), ottima quindi per svolgere lavori in punti stretti. Possibilità di allestimento successivo con Connectivity Modul.

#### Fornitura:

Incluse **2x batterie agli ioni di litio ProCORE da 18 V 4,0 Ah**, caricabatterie e L-BOXX.

#### Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851 e succ. e 073866 e succ.  
Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)

batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 18 V

Denominazione originale prodotto: GSB 18V-60C

Capacità batteria: 4 A·h

Tensione batteria: 18 V

Struttura del motore: Motore senza spazzole

Coppia max. morbido: 31 N·m

Coppia max. duro: 60 N·m

## Descrizione tecnica

Coppia max. duro	60 N·m
Tensione batteria	18 V
Vibrazione massima a norma EN senza funzione a percussione	2,5 m/s <sup>2</sup>
Numero max. giri 1 velocità	0 - 600 min <sup>-1</sup>
Struttura del motore	Motore senza spazzole
Ø max. punta elicoidale per acciaio	10 mm
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Peso	1,8 kg
Vibrazione massima a norma EN con funzione a percussione	8 m/s <sup>2</sup>
batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 18 V
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Ø max. punta elicoidale per legno	38 mm
Ø max. punta elicoidale per calcestruzzo	10 mm
Coppia max. morbido	31 N·m
Denominazione originale prodotto	GSB 18V-60C
Utilizzo tipico	Strong
Numero max. giri 2 velocità	1900 min <sup>-1</sup>
Capacità batteria	4 A·h
Numero di batterie contenute	2
Tipo di batteria	Ioni di litio

---

## Accessori

Batteria agli ioni di litio ProCore Modello di batteria,  
tensione batteria C18 V

073856 C18

Starter set a batteria ProCore Modello di batteria, tensione  
batteria C18 V

073863 C18