

**Levigatrice a nastro compatta GKS, Modello: 790503004****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	077608 790503004
GTIN	4014586888293
Classe articolo	03H

Descrizione**Esecuzione:**

Potenti levigatrici a nastro compatte per la lavorazione dei metalli.

- **Massima sicurezza di lavoro grazie al controllo delle scintille.**
- **Molto economiche e con un ottimo rapporto qualità-prezzo.**
- **Utilizzo immediato. Montaggio o installazione non necessari.**

Fornitura:

Incluso 1x nastro di tela abrasiva 75×2.000 mm (K 36 R).

Nota:

Nastri di tela abrasiva vedi n. articolo 558310.

Denominazione originale prodotto: GKS 75

Tensione di rete: 400 V

Potenza assorbita: 3000 W

Numero massimo giri: 3000 min⁻¹

Larghezza del nastro: 75 mm

Lunghezza del nastro: 2000 mm

Descrizione tecnica

Tensione di rete	400 V
Potenza assorbita	3000 W
Denominazione originale prodotto	GKS 75
Lunghezza del nastro	2000 mm
Peso	45 kg
Numero massimo giri	3000 min ⁻¹
Alimentazione	Alimentazione di rete
Larghezza del nastro	75 mm
Tipo di prodotto	Levigatrice a nastro