

Garant GRIDLINE

Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante scorrevoli, larghezza 50G, Per altezza armadio: 900mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	940513 900
GTIN	4062406134471
Classe articolo	9GI

Descrizione

Esecuzione:

Set di illuminazione per l'illuminazione **dei ripiani** all'interno dell'armadio. Le lampade vengono installate sotto il ripiano e collegate tramite il binario di alimentazione. I set sono compatibili con gli armadi GridLine completi di ripiani e possono essere montati solo su questi ultimi.

Set Extended per l'illuminazione di ogni singolo ripiano all'interno dell'armadio.

I set completi contengono tutti i componenti necessari per il montaggio delle luci all'interno degli armadi GridLine. Lampade a LED in dotazione con 2 diverse lunghezze: 570 mm e 870 mm. Connettori protetti contro l'inversione di polarità. La potenza assorbita dipende dal numero di lampade a LED contenute nel set.

Lampade: Angolo d'irradiazione di 30° per un'illuminazione antiriflesso. Con magneti integrati per un libero posizionamento all'interno dell'armadio. Tensione nominale 24 V/DC, colore della luce ca. 6000 K, CRI 80, classe energetica A+.

Lampade a LED da 870 mm: potenza assorbita 8,5 W; corrente d'illuminazione 437 lm.

Lampade a LED da 570 mm: potenza assorbita 5,5 W; corrente d'illuminazione 676 lm.

Alimentatore: specificamente progettato per applicazioni di illuminazione generale e a LED.

Protezione contro cortocircuiti, sovraccarichi, sovratensioni e surriscaldamenti (funzione di ripristino automatico). Spina industriale montata sul lato di ingresso n. art. 928491 Dim. 3.

Tensione di ingresso 90 – 305 V/AC, tensione di uscita 24 V/DC, corrente di uscita 2,5 A, potenza 60 W, IP67.

Interruttore: l'apertura dello sportello fa scattare l'accensione automatica del sistema di illuminazione. Di semplice installazione.

Binario di alimentazione: la gestione intelligente dei cavi permette l'applicazione delle lampade a varie altezze. Montaggio mediante strisce magnetiche integrate. Connettori girevoli contrassegnati. Non nei set n. art. 940501.

Cablaggio: tutti i cavi necessari per il collegamento tra i singoli componenti. Cavo di collegamento con spina Schuko tedesca n. art. 928640 Dim. DE/2. Il numero e il tipo di cavi di collegamento variano a seconda del set.

Il set di illuminazione è composto da lampadine a LED incorporate non sostituibili. Il dispositivo di funzionamento (alimentatore e cavo) può essere sostituito dall'utilizzatore.

Collocamento:

Numero di lampade da 870 mm: 2

Fornitura:

Lampade a LED, alimentatore, binario di alimentazione, interruttore, cablaggio.

Nota:

- **All'alimentatore possono essere collegate massimo 6 lampade da 870 mm oppure 9 lampade da 570 mm.**
- **Il sistema non è dimmerabile.**
- **Tutti i set sono dotati di spina Schuko tedesca. Per gli altri paesi si prega di ordinare separatamente il cavo di collegamento adatto n. art. 928640.**
- **Interruttore non integrabile negli armadi con larghezza 20G.**
- **Non adatto per armadi con saracinesche.**

Descrizione tecnica

Potenza assorbita	27 W
Corrente di illuminazione	2020 lm
Tensione nominale	250 V
Ingresso per tipo di connettore	F
Ingresso per tipo di connettore	Sistema a innesto GST
Tipo di prodotto	Barra luminosa

Accessori

Cavo adattatore per luce Esecuzione DE/2	928640 DE/2
--	-------------