

Garant GRIDLINE

## Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante scorrevoli, larghezza 50G, Per altezza armadio: 1000/1250mm



### Dati di ordinazione

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Numero d'ordine | 940513 1000/1250 |
| GTIN            | 4062406134488    |
| Classe articolo | 9GI              |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Set di illuminazione per l'illuminazione **dei ripiani** all'interno dell'armadio. Le lampade vengono installate sotto il ripiano e collegate tramite il binario di alimentazione. I set sono compatibili con gli armadi GridLine completi di ripiani e possono essere montati solo su questi ultimi.

**Set Extended** per l'illuminazione di ogni singolo ripiano all'interno dell'armadio.

I set completi contengono tutti i componenti necessari per il montaggio delle luci all'interno degli armadi GridLine. Lampade a LED in dotazione con 2 diverse lunghezze: 570 mm e 870 mm. Connettori protetti contro l'inversione di polarità. La potenza assorbita dipende dal numero di lampade a LED contenute nel set.

**Lampade:** Angolo d'irradiazione di 30° per un'illuminazione antiriflesso. Con magneti integrati per un libero posizionamento all'interno dell'armadio. Tensione nominale 24 V/DC, colore della luce ca. 6000 K, CRI 80, classe energetica A+.

Lampade a LED da 870 mm: potenza assorbita 8,5 W; corrente d'illuminazione 437 lm.

Lampade a LED da 570 mm: potenza assorbita 5,5 W; corrente d'illuminazione 676 lm.

**Alimentatore:** specificamente progettato per applicazioni di illuminazione generale e a LED.

Protezione contro cortocircuiti, sovraccarichi, sovratensioni e surriscaldamenti (funzione di ripristino automatico). Spina industriale montata sul lato di ingresso n. art. 928491 Dim. 3.

Tensione di ingresso 90 – 305 V/AC, tensione di uscita 24 V/DC, corrente di uscita 2,5 A, potenza 60 W, IP67.

**Interruttore:** l'apertura dello sportello fa scattare l'accensione automatica del sistema di illuminazione. Di semplice installazione.

**Binario di alimentazione:** la gestione intelligente dei cavi permette l'applicazione delle lampade a varie altezze. Montaggio mediante strisce magnetiche integrate. Connettori girevoli contrassegnati. Non nei set n. art. 940501.

**Cablaggio:** tutti i cavi necessari per il collegamento tra i singoli componenti. Cavo di collegamento con spina Schuko tedesca n. art. 928640 Dim. DE/2. Il numero e il tipo di cavi di collegamento variano a seconda del set.

Il set di illuminazione è composto da lampadine a LED incorporate non sostituibili. Il dispositivo di funzionamento (alimentatore e cavo) può essere sostituito dall'utilizzatore.

**Collocamento:**

Numero di lampade da 870 mm: 3

**Fornitura:**

Lampade a LED, alimentatore, binario di alimentazione, interruttore, cablaggio.

**Nota:**

- **All'alimentatore possono essere collegate massimo 6 lampade da 870 mm oppure 9 lampade da 570 mm.**
- **Il sistema non è dimmerabile.**
- **Tutti i set sono dotati di spina Schuko tedesca. Per gli altri paesi si prega di ordinare separatamente il cavo di collegamento adatto n. art. 928640.**
- **Interruttore non integrabile negli armadi con larghezza 20G.**
- **Non adatto per armadi con saracinesche.**

---

## Descrizione tecnica

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Potenza assorbita               | 27 W                  |
| Corrente di illuminazione       | 2020 lm               |
| Ingresso per tipo di connettore | F                     |
| Ingresso per tipo di connettore | Sistema a innesto GST |
| Tipo di prodotto                | Barra luminosa        |

---

## Accessori

|  |             |
|--|-------------|
| Cavo adattatore per luce Esecuzione DE/2 | 928640 DE/2 |
|--|-------------|