



Lampada a batteria a LED Versione 0 senza batteria, 18 V, Modello: GLI182200C



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	073205 GLI182200C
GTIN	3165140953832
Classe articolo	03B

Descrizione

Esecuzione:

Robusta lampada per cantieri a batteria, orientabile di 120°. Impostazione e controllo personalizzati con **Bosch Connectivity App**.

Funzione:

IP64: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Lampada a batterie senza batteria né caricabatterie.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851 – 073866.

Descrizione tecnica

Tensione batteria	18 V
Corrente di illuminazione Livello 2	300 lm
Grado di protezione IP	IP 64

Denominazione originale prodotto	GLI 18-2200C
Numero di batterie contenute	0
Tipo di batteria	Ioni di litio
Peso senza batteria	1900 g
Corrente di illuminazione	2200 lm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Lampadine	Modulo LED
Zona ATEX	Nessuna
Attributo del nome del prodotto	18 V
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 18 V
Tipo di prodotto	Lampade da lavoro

Accessori

Batteria agli ioni di litio Modello di batteria, tensione batteria B18 V	073854 B18
Caricabatterie Modello GAL18160C	073866 GAL18160C
Caricabatterie Modello 1880CV	073866 1880CV