

Garant**Set di chiavi maschio piegate esagonali, con sfera di tenuta esecuzione cromata, Numero di giraviti: 9****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	627132 9
GTIN	4062406133870
Classe articolo	61C

Descrizione**Esecuzione:**

La nuova sfera di tenuta a scatto in acciaio di grande qualità trattiene in modo sicuro le viti infilate sulla chiave, anche in posizione angolata. Questa funzione di fermo fa di questa chiave un utensile ideale, soprattutto quando si devono inserire e stringere viti in fori ciechi orizzontali, inclinati verso l'alto o verso il basso, oppure profondi.

Impugnatura a bandiera (una sola aletta) con superficie antiscivolo Santoprene® e nocciolo in polipropilene. **Lame** in acciaio al cromo-molibdeno, superficie cromata, punte nere.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato (tenace), superficie cromata.

Contenuto:

Cad. 1 chiave maschio piegata n. art. 627128 – a partire da 3 mm con sfera di tenuta: Dim. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Riposte in: Supporto in plastica

Descrizione tecnica

Numero di giraviti	9
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali
Funzione di fermo	Sfera di tenuta a scatto a partire da Dim. 3

Testa sferoidale sul fianco lungo	sì
Esecuzione lunga	sì
Tipo di prodotto	Giravite

Accessori

Chiave maschio piegata esagonale, con sfera di tenutaesecuzione cromata Esagono 5 mm	627128 5
Chiave maschio piegata esagonale, con sfera di tenutaesecuzione cromata Esagono 8 mm	627128 8
Chiave maschio piegata esagonale, con sfera di tenutaesecuzione cromata Esagono 1,5 mm	627128 1,5
Chiave maschio piegata esagonale, con sfera di tenutaesecuzione cromata Esagono 3 mm	627128 3
Chiave maschio piegata esagonale, con sfera di tenutaesecuzione cromata Esagono 10 mm	627128 10
Chiave maschio piegata esagonale, con sfera di tenutaesecuzione cromata Esagono 4 mm	627128 4
Chiave maschio piegata esagonale, con sfera di tenutaesecuzione cromata Esagono 6 mm	627128 6
Chiave maschio piegata esagonale, con sfera di tenutaesecuzione cromata Esagono 2,5 mm	627128 2,5
Chiave maschio piegata esagonale, con sfera di tenutaesecuzione cromata Esagono 2 mm	627128 2