

**Disco fibrato XF 733 (CER), Ø 125 mm, Grana: 36****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 566452 36 |
| GTIN | 4018875875940 |
| Classe articolo | 56V |

Descrizione**Esecuzione:**

Fibra vulcanizzata antistrappo, ma molto elastica. Foro 22,23 mm e impronta a croce.

VSM XF 733 con **potenza abrasiva e durata massime** su metalli non ferrosi come l'**alluminio**.

Lo strato aggiuntivo abrasivo evita l'intasamento e le aderenze dei trucioli.

Tipo di grana: **grana ceramica con rivestimento abrasivo (STEARAT Plus)**.

Uso:

Su smerigliatrici angolari con velocità periferica di max. 80 m/s con platorelli n. art. 566650 / 6670. Per la **rettifica di superfici piani o curve** con elevata **flessibilità**.

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------|----------------|
| Grana | 36 |
| Ø Disco | 125 mm |
| Serie | XF733 |
| Materiale abrasivo | Grana ceramica |
| Sigla materiale abrasivo | Ceramica |

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % |
| Attributo del nome del prodotto | Ø 125 mm |
| Ø Foro | 22,23 mm |
| Ottimizzato per il materiale | Alluminio |
| Velocità periferica massima | 80 m/s |
| Tipo di prodotto | Disco in fibra |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|---------|----------|----------------|------------|
| Al/Mg | idoneo | | |
| CuZn | idoneo | | |
| a secco | idoneo | | |