

Garant GRIDLINE

**Armadio verticale con pannelli forati con ante battenti in lamiera piena,  
Altezza mm / Numero di pannelli forati: 2000/4****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	942031 2000/4
GTIN	4062406135430
Classe articolo	9GI

**Descrizione****Esecuzione:**

Armadio verticale con pannello forato 30x28G

Ante a battente rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Con cassette estraibili verticali, con □ da 9x9 mm e passo da 37 mm per l'inserimento di ganci e supporti Easyfix, nonché accessori per pannello forato. Pannelli forati regolabili con passo da 50 mm. I pannelli forati sono inseriti in guide telescopiche e sono dotati di **meccanismo antiribaltamento**. Portata per cassetto estraibile: 80 kg. Superficie utile di entrambi i lati per cassetto estraibile verticale pari a 2,1 m<sup>2</sup> (profondità x altezza 635x1690 mm).

**Verniciatura:**

Di serie, corpo grigio chiaro RAL 7035; ante antracite RAL 7016, **termoverniciate**.

**Nota:**

Per accessori adatti come ganci e supporti Easyfix, ecc. vedi Gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

**Descrizione tecnica**

Profondità in G	28
-----------------	----

Peso	272 kg
Altezza	2000 mm
Portata cassetto estraibili verticale	80 kg
Profondità	700 mm
Altezza utile cassetto estraibile verticale	1690 mm
Profondità utile cassetto estraibile verticale	635 mm
Larghezza in G	40
Numero di pannelli forati	4
Larghezza	1000 mm
Esecuzione	Armadio verticale con pannelli forati
Struttura armadio	Armadio base
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Angolo di apertura sportello	250 grado
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio verticali

## Accessori

Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
------------------------------------	-------------