

Garant GRIDLINE

**Armadio verticale con pannelli forati con ante battenti in lamiera e policarbonato trasparente, Altezza: 2000mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	942043 2000
GTIN	4062406135478
Classe articolo	9GI

**Descrizione****Esecuzione:**

Armadio verticale con pannello forato 40x28G

Esecuzione come al n. art. 942033 Dim. 2000/4, ma con **3 cassette estraibili verticali**.

Particolarmente adatto per la conservazione salvaspazio di cinghie di sollevamento e nastri.

**Fornitura:**

3 vaschette per nastri n. art. 942054 Dim. 2; 4 portautensili universali 45° n. art. 955590 Dim. 75; 4 portautensili universali 90° n. art. 955600 Dim. 100x100.

**Verniciatura:**

Di serie, corpo grigio chiaro RAL 7035; porte antracite RAL 7016, **termoverniciate**.

**Descrizione tecnica**

Profondità in G	28
Numero di pannelli forati	3
Larghezza	1000 mm
Portata cassetto estraibili verticale	80 kg

Peso	243 kg
Larghezza in G	40
Profondità utile cassetto estraibile verticale	635 mm
Altezza utile cassetto estraibile verticale	1690 mm
Altezza	2000 mm
Profondità	700 mm
Struttura armadio	Armadio base
Esecuzione	Armadio verticale con pannelli forati
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Angolo di apertura sportello	250 grado
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio verticali

## Accessori

Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
------------------------------------	-------------