

Garant GRIDLINE

Office Station completa, sportello a battente con coperchio stampante, 3 cassetti, 2×30×28G, Modello: DE**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	948800 DE
GTIN	4062406135515
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Punto di riferimento per informazioni, prove e documenti sulla produzione.

Sopralzo con saracinesche in plastica richiudibili e la seguente dotazione:

- **Illuminazione integrata con tecnologia a LED.**
- **Interruttore On/Off per l'illuminazione.**
- **5 prese modello F.**
- **2 ripiani, regolabili in altezza con passo da 25 mm. Larghezza utile 1.400 mm, profondità utile 300 mm.**
- **Piano di lavoro estraibile (legno melamminico) con sponda di contenimento posteriore con bloccaggio nella posizione finale. Spessore 29 mm. Estrazione 150 mm.**
- **Pozzetto di distribuzione integrato e passacavi.**
- **Cavo di collegamento, lunghezza 7 m.**
- **Ventilatore con filtro dell'aria.**

Struttura portante munita di custodia per computer con anta battente richiudibile e coperchio stampante. Armadio con anta battente con ripiano estraibile, larghezza utile 580 mm, profondità utile 480 mm. Nell'armadio con anta battente sono presenti 3 barre portaprese da 250 V / 16 A con interruttore ON/OFF.

Struttura portante con cassettera per utensili con cassetti a estrazione totale (75 kg di portata).

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, cassette, sportelli antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Saracinesca in plastica in colorazioni non configurabili.

Descrizione tecnica

Profondità	700 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Profondità utile cassette	600 mm
Peso	342 kg
Larghezza	1500 mm
Larghezza utile cassette	650 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Altezza	2200 mm
Tensione nominale	250 V
Ingresso per tipo di connettore	F
Spessore del materiale	1,2 mm
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	2×30×28G
Tipo di prodotto	Postazione da ufficio

Accessori

Maniglia per GridLine Modello HU12	914226 HU12
Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 300 mm	931163 300