

Garant**Armadio portavaschette con ante battenti in lamiera piena, Altezza: 2000mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	945001 2000
GTIN	4062406135492
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio portavaschette 30×11G. Possibilità di montare ripiani con passo da 25 mm.
Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035.
Ante antracite RAL 7016, **termoverniciate**.

Nota:

Per ripiani per armadi a profondità ridotta GridLine vedi n. art. 944061, 944065.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Frontalini armadio	Porta battente in lamiera piena
Altezza	2000 mm
Peso	45 kg
Larghezza	750 mm

Profondità in G	11
Larghezza in G	30
Altezza utile	1845 mm
Posizionamento maniglia	al centro
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Profondità	275 mm
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio portavaschette

Accessori

Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
------------------------------------	-------------