

Garant

Armadio portavaschette con ante battenti in lamiera e policarbonato trasparente, Altezza: 2000mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	945003 2000
GTIN	4062406135614
Classe articolo	9GI

Descrizione

Esecuzione:

Armadio portavaschette 30×11G. Possibilità di montare ripiani con passo da 25 mm.

Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene con serratura a cilindro.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035.

Ante antracite RAL 7016, **termoverniciate**.

Nota:

Per ripiani per armadi a profondità ridotta GridLine vedi n. art. 944061, 944065.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Frontalini armadio	Porta battente in lamiera e policarb. trasparente
Larghezza in G	30

Scheda tecnica

Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Larghezza	750 mm
Altezza	2000 mm
Altezza utile	1845 mm
Profondità in G	11
Peso	45 kg
Profondità	275 mm
Posizionamento maniglia	al centro
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio portavaschette

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/945003-2000>