



## Sega a tazza universale senza punta da centro, Ø Foro: 30mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	788041 30
GTIN	4058546228675
Classe articolo	76G

### Descrizione

#### Esecuzione:

Denti in metallo duro per una durata maggiore, ideali anche per la foratura di materiali spessi. Cavità per trucioli ampie e profonde per una facile rimozione della carota. Geometria del dente aggressiva per un avanzamento della foratura fino a 10 volte più veloce rispetto alle seghe a tazza bimetalliche. Ideale per l'impiego nell'elettronica e nell'installazione.

#### Uso:

Per praticare fori e aperture di dimensioni più grandi in diversi materiali: muratura, materiali da costruzione leggeri, materie plastiche e legno. Non adatta per l'impiego su materiali duri come calcestruzzo, granito, pietra naturale e mattoni duri con una durezza superiore a 30 N/mm<sup>2</sup>.

#### Nota:

**Amnesso solo l'impiego a rotazione (senza percussione)!**

### Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	2
Profondità massima di taglio	60 mm
Impiego per	Tubi per sanitari e riscaldamento, lampade alogene
Impiego con/senza percussione	nessuna foratura a percussione
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Sega da traforo

---

## Accessori

Adattatore speciale con punta da centro Lunghezza complessiva 115-6KT mm

---

788052 115-6KT