

**Set di seghe a tazza universali, Numero pezzi: 10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	788042 10
GTIN	4058546228842
Classe articolo	76G

Descrizione**Esecuzione:**

Denti in metallo duro per una durata maggiore, ideali anche per la foratura di materiali spessi. Cavità per trucioli ampie e profonde per una facile rimozione della carota. Geometria del dente aggressiva per un avanzamento della foratura fino a 10 volte più veloce rispetto alle seghe a tazza bimetalliche. Ideale per l'impiego nell'elettronica e nell'installazione.

Uso:

Per praticare fori e aperture di dimensioni più grandi in diversi materiali: muratura, materiali da costruzione leggeri, materie plastiche e legno. Non adatta per l'impiego su materiali duri come calcestruzzo, granito, pietra naturale e mattoni duri con una durezza superiore a 30 N/mm².

Contenuto:

Seghe a tazza universali n. art. 788041: cad. 1 pz. Dim. 35; 44; 51; 57; 68; 76

Punta da centro n. art. 788051: 2 pz. Dim. 115

Adattatore con punta da centro n. art. 788052: 1 pz. Dim. 115-6KT

Lima diamantata: 1 pz.

Chiave a esagono incassato: 1 pz.

Conservazione in: Valigetta in plastica

Ricambi:

Punte da centro disponibili al n. art. 788051 e adattatori speciali con punte da centro disponibili al n. art. 788052.

Nota:**Amnesso solo l'impiego a rotazione (senza percussione)!****Descrizione tecnica**

Impiego con/senza percussione	nessuna foratura a percussione
Tipo di prodotto	Sega da traforo

Accessori

Punta da centro Lunghezza complessiva 115 mm	788051 115
Sega a tazza universale senza punta da centro Ø Foro 76 mm	788041 76
Sega a tazza universale senza punta da centro Ø Foro 35 mm	788041 35
Adattatore speciale con punta da centro Lunghezza complessiva 115-6KT mm	788052 115-6KT
Sega a tazza universale senza punta da centro Ø Foro 68 mm	788041 68
Sega a tazza universale senza punta da centro Ø Foro 57 mm	788041 57
Sega a tazza universale senza punta da centro Ø Foro 51 mm	788041 51
Sega a tazza universale senza punta da centro Ø Foro 44 mm	788041 44