

**Garant****Punta forante in metallo duro SDS-plus, Ø × Lunghezza complessiva:  
32X450mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	789040 32X450
GTIN	4062406135881
Classe articolo	71C

**Descrizione****Esecuzione:**

Testa foratrice a sezione quadra. **Geometria 4×90°** con **speciali taglienti della stessa altezza** e spallamenti robusti per una foratura precisa e corretta, in modo da garantire un posizionamento professionale degli ancoraggi e un fissaggio sicuro dei tasselli. Corpo di foratura a 4 spirali per una foratura comoda e silenziosa con vibrazioni ridotte e un inserimento ottimale nel foro.

**Protezione rinforzata radiale** che previene l'agganciamento in caso di impatto con il rinforzo e garantisce una maggiore durata. Inserto robusto in **3 parti** realizzato in metallo duro con punta da centro rinforzata. I robusti taglienti secondari agevolano l'avanzamento e garantiscono pertanto un'efficienza prolungata e una precisione continua.

**Vantaggi:**

- **Le spirali di scarico corte consentono di rimuovere velocemente la polvere di trapanatura.**
- **Segni di usura: per valutare se l'utensile è ancora idoneo all'esecuzione di fori adatti all'applicazione dei tasselli.**
- **Il design 4×4 garantisce una concentricità radiale precisa e riduce al minimo l'usura e le perdite per attrito.**

**Uso:**

Per la foratura di calcestruzzo, pietra naturale e muratura – con massimo comfort di foratura.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza elica	400 mm
Ø	32 mm
Lunghezza complessiva	450 mm
Materiale da taglio	HM

Impiego con/senza percussione	Foratura a percussione
Codolo	SDS Plus
Tipo di prodotto	Punta per pietra