

**Lampada a batteria a LED, 12 V, Modello: GLI12330****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	073203 GLI12330
GTIN	3165140741750
Classe articolo	03B

Descrizione**Esecuzione:**

Luce da lavoro da 12 V con 10 LED e due livelli di luminosità. Angolo regolabile fino a 200°, gancio, moschettone e magnete integrato.

Fornitura:

Lampada a batteria senza batteria né caricabatterie.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851 – 073866.

Descrizione tecnica

Tensione batteria	12 V
Denominazione originale prodotto	GLI 12-330
Numero di batterie contenute	0
Tipo di batteria	Ioni di litio
Peso senza batteria	300 g
Alimentazione	Alimentazione a batteria

Corrente di illuminazione	330 lm
Movimento tastatore	0 - 200 grado
Zona ATEX	Nessuna
Attributo del nome del prodotto	12 V
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 12 V
Tipo di prodotto	Lampade da lavoro

Accessori

Batteria agli ioni di litio Modello di batteria, tensione batteria B12 V	073851 B12
Batteria agli ioni di litio Modello di batteria, tensione batteria B12 V	073855 B12