

Garant GRIDLINE

**Armadio pensile con ante battenti in lamiera piena, Larghezza in G: 20****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	943901 20
GTIN	4062406136123
Classe articolo	9GI

**Descrizione****Esecuzione:**

Possibilità di montare ripiani con passo da 25 mm. Parete posteriore con foro quadro da 9×9 mm e passo da 37 mm per l'alloggiamento di ganci e supporti Easyfix. Chiusura mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Su richiesta anche con parete posteriore chiusa. Passacavi sul lato superiore dell'armadio.

**Fornitura:**

Armadio con ripiani e materiale di fissaggio inclusi.

**Verniciatura:**

Corpo grigio chiaro RAL 7035; ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

**Nota:**

Pareti diverse possono richiedere materiali di fissaggio diversi. Ciò dovrebbe essere chiarito dal cliente prima dell'impiego. Ripiani singoli al n. art. 943914.

**Descrizione tecnica**

ComfortClose	no
Profondità	400 mm
Larghezza	500 mm

Larghezza utile	450 mm
Altezza utile	445 mm
Peso	18 kg
Altezza	600 mm
Numero ripiani	1
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Profondità utile	325 mm
Larghezza in G	20
Profondità in G	16
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	65 kg
Portata corpo interno dell'armadio	250 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9 mm
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio pensile

## Accessori

Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
Set di supporti per ripiani per armadi GridLine20 pezzi Modello F	940559 F
Ripiano supplementare per armadi pensili Per larghezza armadio / Armadietto in G 20	943914 20