

Garant GRIDLINE

Armadio pensile con ante battenti in lamiera e policarbonato trasparente, Larghezza in G: 20**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	943903 20
GTIN	4062406136154
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Possibilità di montare ripiani con passo da 25 mm. Parete posteriore con foro quadro da 9×9 mm e passo da 37 mm per l'alloggiamento di ganci e supporti Easyfix. Chiusura mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Su richiesta anche con parete posteriore chiusa. Passacavi sul lato superiore dell'armadio.

Fornitura:

Armadio con ripiani e materiale di fissaggio inclusi.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Pareti diverse possono richiedere materiali di fissaggio diversi. Ciò dovrebbe essere chiarito dal cliente prima dell'impiego. Ripiani singoli al n. art. 943914.

Descrizione tecnica

Profondità utile	325 mm
Larghezza	500 mm

Altezza	600 mm
ComfortClose	no
Numero ripiani	1
Larghezza utile	450 mm
Altezza utile	445 mm
Peso	18 kg
Profondità	400 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Profondità in G	16
Larghezza in G	20
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	65 kg
Portata corpo interno dell'armadio	250 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9 mm
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio pensile

Accessori

Ripiano supplementare per armadi pensili Per larghezza armadio / Armadietto in G 20	943914 20
Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
Set di supporti per ripiani per armadi GridLine20 pezzi Modello F	940559 F