

Garant GRIDLINE

Armadio pensile con ante battenti in lamiera e policarbonato trasparente, Larghezza in G: 30



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 943903 30 |
| GTIN | 4062406136161 |
| Classe articolo | 9GI |

Descrizione

Esecuzione:

Possibilità di montare ripiani con passo da 25 mm. Parete posteriore con foro da 9x9 mm e passo da 37 mm per l'alloggiamento di ganci e supporti GARANT easyFix. Chiusura mediante maniglia bicomponente in Haptoprene con serratura a cilindro. Su richiesta anche con parete posteriore chiusa. Passacavi sul lato superiore dell'armadio.

Fornitura:

Armadio con ripiani e materiale di fissaggio inclusi.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Pareti diverse possono richiedere materiali di fissaggio diversi. Ciò dovrebbe essere chiarito dal cliente prima dell'impiego. Ripiani singoli al n. art. 943914.

Descrizione tecnica

| | |
|---------------|--------|
| Profondità | 400 mm |
| Altezza utile | 445 mm |

Scheda tecnica

| | |
|--|--|
| Larghezza utile | 700 mm |
| ComfortClose | no |
| Sistema di chiusura elettronico – allestibile | sì |
| Altezza | 600 mm |
| Larghezza | 750 mm |
| Profondità utile | 325 mm |
| Peso | 25 kg |
| Numero ripiani | 1 |
| Profondità in G | 16 |
| Larghezza in G | 30 |
| Spessore del materiale | 0,9 mm |
| Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 65 kg |
| Portata corpo interno dell'armadio | 250 kg |
| Angolo di apertura sportello | 250 grado |
| Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 mm |
| Regolazione dell'altezza con passo | 25 mm |
| Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tipo di prodotto | Armadio pensile |

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/943903-30>