

Garant**Armadio portavaschette senza ante, Altezza: 2000mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	944009 2000
GTIN	4062406136444
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Possibilità di montare ripiani con passo da 25 mm.

Armadio portavaschette attrezzato 30x11G.

Collocamento:

Numero di vaschette: 30x n. art. 963321 Dim. SB6; 30x n. art. 963321 Dim. SB5; 20 x n. art. 963321 Dim. SB4

Fornitura:

Armadio con ripiani e vaschette a bocca di lupo inclusi.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

- **Per vaschette a bocca di lupo singole vedi n. art. 963321.**
- **Per ripiani singoli vedi n. art. 944061, 944065.**

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Peso	82 kg
------	-------

Altezza utile	1845 mm
Numero ripiani	9
Larghezza	750 mm
Profondità	275 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	no
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	80 kg
Altezza	2000 mm
Frontalini armadio	Aperto
Larghezza in G	30
Profondità in G	11
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	500 kg
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio portavaschette

Accessori

Ripiani per armadi portavaschette, profondità 11 G Per larghezza armadio in G 30	944061 30
Set di supporti per ripiani per armadi GridLine20 pezzi Modello F	940559 F
Ripiani a gradino per armadi portavaschette, profondità 11G Per larghezza armadio in G 30	944065 30