



## Trapano a massa battente a batteria, Modello: M12FIWF12



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	074014 M12FIWF12
GTIN	4058546225612
Classe articolo	03L

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Robusti e potenti avvitatori a percussione FUEL™ a batteria con motore EC POWERSTATE™ senza spazzole.**
- **Per garantire una lunga durata del motore e un'efficienza elevata.**
- **Robusta scatola degli ingranaggi in metallo e impugnatura centrale con supporto morbido.**
- **Indicazione dello stato di carica della batteria.**
- **Illuminazione a LED del campo di lavoro.**
- **Rotazione oraria/antioraria e regolazione elettronica del numero di giri.**
- **Elettronica REDLINK PLUS™ – gestione straordinaria della potenza.**
- **DRIVE CONTROL™ consente un cambio rapido tra i livelli di commutazione con diverse impostazioni di coppia e numero di giri.**

Con anello elastico.

#### Vantaggi:

Modello di punta FUEL™.

#### Fornitura:

Incluse 2x batterie agli ioni di litio, caricabatterie e custodia HD.

### Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	M12FIWF12-422X
Dimensione portautensile	1/2 pollici
Peso	1,1 kg
Numero di colpi 3 <sup>a</sup> velocità	0 - 3200 min <sup>-1</sup>
Coppia massima 1 <sup>a</sup> velocità	339 Nm
Numero di colpi 1 <sup>a</sup> velocità	0 - 1100 min <sup>-1</sup>
Tensione batteria	12 V
Portautensile con profilo di azionamento	Quadro esterno
Numero di colpi 2 <sup>a</sup> velocità	0 - 2100 min <sup>-1</sup>
Ø Massimo viti (8,8 – 12,9)	M16
Capacità batteria	2 Ah
Capacità batteria	4 Ah
Imballaggio	Valigetta (HD = Heavy Duty)
Vibrazione massima a norma EN	1,5 m/s <sup>2</sup>
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 12 V
Utilizzo tipico	Heavy Duty
Numero di batterie contenute	2
Tipo di batteria	Ioni di litio
Alimentazione	Alimentazione a batteria
adatto per materiale	Acciaio
Tipo di prodotto	Avvitatori a massa battente

## Accessori

Sistema agli ioni di litio M12B4 Tipo batteria MB12	073815 MB12
---	-------------