



Trapano a massa battente a batteria, Modello: M12FIW38



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	074014 M12FIW38
GTIN	4058546225582
Classe articolo	03L

Descrizione

Esecuzione:

- **Robusti e potenti avvitatori a percussione FUEL™ a batteria con motore EC POWERSTATE™ senza spazzole.**
- **Per garantire una lunga durata del motore e un'efficienza elevata.**
- **Robusta scatola degli ingranaggi in metallo e impugnatura centrale con supporto morbido.**
- **Indicazione dello stato di carica della batteria.**
- **Illuminazione a LED del campo di lavoro.**
- **Rotazione oraria/antioraria e regolazione elettronica del numero di giri.**
- **Elettronica REDLINK PLUS™ – gestione straordinaria della potenza.**
- **DRIVE CONTROL™ consente un cambio rapido tra i livelli di commutazione con diverse impostazioni di coppia e numero di giri.**

Con anello elastico.

Vantaggi:

Modello di punta FUEL™.

Fornitura:

Incluse 2x batterie agli ioni di litio, caricabatterie e custodia HD.

Descrizione tecnica

Peso	1,1 kg
Numero di colpi 3 ^a velocità	0 - 3200 min ⁻¹
Numero di colpi 2 ^a velocità	0 - 2100 min ⁻¹
Coppia massima 1 ^a velocità	339 Nm
Utilizzo tipico	Heavy Duty
Tensione batteria	12 V
Vibrazione massima a norma EN	1,5 m/s ²
Imballaggio	Valigetta (HD = Heavy Duty)
Dimensione portautensile	3/8 pollici
Denominazione originale prodotto	M12FIW38-422X
Portautensile con profilo di azionamento	Quadro esterno
Capacità batteria	2 Ah
Capacità batteria	4 Ah
Numero di colpi 1 ^a velocità	0 - 1100 min ⁻¹
Ø Massimo viti (8,8 – 12,9)	M16
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 12 V
Numero di batterie contenute	2
Tipo di batteria	Ioni di litio
Alimentazione	Alimentazione a batteria
adatto per materiale	Acciaio
Tipo di prodotto	Avvitatori a massa battente

Accessori

Sistema agli ioni di litio M12B4 Tipo batteria MB12

073815 MB12