



Avvitatore ad impulsi a batteria, Modello: M18ONEFF-1



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	074010 M18ONEFF-1
GTIN	4058546029050
Classe articolo	03L

Descrizione

Esecuzione:

Robusti e **potenti avvitatori a percussione FUEL™ a batteria** con **motore EC POWERSTATE™ senza spazzole**, per una lunga durata ed elevata efficienza. Robusta **scatola degli ingranaggi in metallo** e **impugnatura centrale ergonomica con supporto morbido**. Indicazione dello stato di carica della batteria, illuminazione a LED del campo di lavoro. Rotazione oraria/antioraria e regolazione elettronica del numero di giri. **Elettronica REDLINK PLUS™** – gestione straordinaria della potenza:

- **Con comunicazione integrata macchina di propulsione – batteria.**
- **Con protezione contro i sovraccarichi per maggior durata di batteria, motore e trasmissione.**

DRIVE CONTROL™ consente un cambio rapido tra 4 livelli di commutazione con diverse impostazioni di coppia e numero di giri. **Avvitatore ad impulsi a batteria da 18 V e 1 pollice FUEL™**, il primo avvitatore al mondo di questo tipo in grado di garantire una coppia massima di 2.033 Nm con dimensioni compatte, senza bisogno di cavi né di aria compressa. Il sistema di controllo del numero di colpi integrato assicura una maggiore riproducibilità dei risultati relativi all'impostazione della coppia selezionata. Con la nuova batteria **High-Output™** da 8,0 Ah.

- **App ONE KEY™ per la personalizzazione delle impostazioni utensili.**
- **ONE KEY™ Tool-Tracker & Security consente, fra le altre cose, di visualizzare l'ultima posizione dell'apparecchio.**

Esecuzione Testo pubblicitario:

Robusti e **potenti avvitatori a percussione FUEL™ a batteria** con **motore EC POWERSTATE™ senza spazzole**, per una lunga durata ed elevata efficienza.

Vantaggi:

DRIVE CONTROL™.

Fornitura:

Incluse 2x batterie agli ioni di litio, caricabatterie, custodia HD e clip da cintura.

Nota:

Per batterie di ricambio e accessori adatti vedi a partire da n. art. 073808.

Descrizione tecnica

Coppia massima 1 ^a velocità	530 Nm
Dimensione portautensile	1 pollici
Numero di colpi 4 ^a velocità	0 - 2500 min ⁻¹
Tensione batteria	18 V
Denominazione originale prodotto	M18ONEFHIWF1-802X
Numero di colpi 3 ^a velocità	0 - 2100 min ⁻¹
Numero di colpi 2 ^a velocità	0 - 1650 min ⁻¹
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 18 V
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee modello HB 18 V
Collegamento app	OneKey
Coppia massima 4 ^a velocità	2033 Nm
Numero di colpi 1 ^a velocità	0 - 1350 min ⁻¹
Utilizzo tipico	Heavy Duty
Portautensile con profilo di azionamento	Quadro esterno
Ø Massimo viti (8,8 – 12,9)	M42
Coppia massima 2 ^a velocità	1020 Nm
Coppia massima 3 ^a velocità	1800 Nm
Peso	5,9 kg
Capacità batteria	8 Ah
Imballaggio	Valigetta (HD = Heavy Duty)
Numero di batterie contenute	2

Tipo di batteria	Ioni di litio
Alimentazione	Alimentazione a batteria
adatto per materiale	Acciaio
Tipo di prodotto	Avvitatori a massa battente

Accessori

Batteria agli ioni di litioHigh Output™ Tipo batteria MHB8	073810 MHB8
Starter set a batteriaHigh Output™ Modello M18HNRG8	073831 M18HNRG8