



Calzatura bassa nera VD 3500 SST SF ESD, S3 NB, Numero di scarpa UE: 39



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	092662 39
GTIN	4044348590164
Classe articolo	09C

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza con tecnologia VARIO Multiflex® per una maggiore leggerezza.

- **Tomaia in microfibra liscia e ultraleggera.**
- **Fodera funzionale traspirante.**
- **Sottopiede in vero cuoio.**
- **Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.**
- **Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).**

Scarpa di sicurezza VARIO DYNAMICS SST con suola esterna Perbunan resistente al calore (fino a ca. 220 °C) **e particolarmente antiscivolo** (SST: STEITZ SURE STEP).

- **Suola esterna Perbunan Athletic ESD, grigio argento.**

Calzatura bassa e stivale con lacci con protezione antiperforazione del tessuto.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Nota:

Esecuzione larga XB al n. art. 092663.

Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Grado di protezione: S3

Materiale puntale protettivo: Alluminio

Resistenza antiperforazione: Tessuto

Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna): Oltre 200 °C

Isolamento dal freddo: fino a -20 °C

Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191

Descrizione tecnica

Grado di protezione	S3
Isolamento dal freddo	fino a -20 °C
Norma	Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Materiale puntale protettivo	Alluminio
Numero di scarpa UE	39
Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna)	Oltre 200 °C
Resistenza antiperforazione	Tessuto
Genere	Unisex
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Calzatura bassa di sicurezza