

Garant**Disco per troncatura, esecuzione ad alte prestazioni X-LOCK EXTRA SOTTILE, INOX, Ø Disco: 115mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	563273 115
GTIN	4062406151713
Classe articolo	51M

Descrizione

Esecuzione:

Modello speciale per **INOX**.

Nuova **esecuzione a elevate prestazioni** realizzata con la tecnologia più moderna, vantaggiosa in termini di produttività e con ottima sensazione di taglio. **Maggiore potenza di taglio** grazie alle superfici laterali ruvide per un taglio più pulito. Durata straordinaria e migliore invito al taglio.

I ridotti spessori dei dischi consentono di ottenere una troncatura **rapida senza sforzo e con grande risparmio di tempo. Superfici di taglio pulite, ridotta formazione di bave.**

Sostituzione rapida e senza utensili della mola grazie al sistema X-LOCK.

Specifica:

A60R-BF.

Nota:

I dischi per troncatura X LOCK sono compatibili verso il basso e possono essere utilizzati anche sulle normali smerigliatrici angolari.

Descrizione tecnica

Ø Disco	115 mm
Descrizione della forma	diritto
Larghezza disco	1 mm
Ø Foro	22,23 mm
Specifica	A60R-BF
Serie	Sistema X-LOCK
Per spessori materiale	3 - 5 mm
Sigla materiale abrasivo	A
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Angolo di registrazione consigliato	90 grado
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Macchina di propulsione	Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	limitatamente adatto		
CuZn	limitatamente adatto		
Alluminio, CFRP	limitatamente adatto		
Uni	limitatamente adatto		

a secco

idoneo