



Martello perforatore a batteria, Modello: M18FHM



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	075530 M18FHM
GTIN	4058546228392
Classe articolo	03L

Descrizione

Esecuzione:

- **Martelli perforatori robusti con trapano a battente.**
- **Scatola degli ingranaggi in metallo ad alta resistenza.**
- **Rotazione oraria/antioraria, dispositivo di esclusione della percussione e regolazione elettronica della velocità.**

Martello combinato a batteria M18 FUEL™ SDS MAX con motore senza spazzole POWERSTATE™. Elettronica REDLINK PLUS™ con nuova batteria High-Output™ da 12,0 Ah.

Tecnologia **ONE-KEY™** integrata e interruttore con arresto per un funzionamento continuo. Lunga impugnatura con sistema antivibrazioni per un minor numero di vibrazioni.

Vantaggi:

Tecnologia ONE-KEY™.

Fornitura:

Inclusi caricabatterie, 1 batteria High Output da 18 V / 12 Ah, valigetta.

Nota:

Per punte foranti in HM adatte vedi a partire da n. art. 787000. Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073808 e n. art. 073840.

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	M18FHM-121C
Numero di colpi massimo	2900 min ⁻¹
Portautensile forma	SDS Max
Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	12 Ah
Energia d'urto	11 J
Codolo	SDS Max
Campo del numero di giri	0 - 380 min ⁻¹
Vibrazione massima a norma EN	9,4 m/s ²
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Peso	10,2 kg
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 18 V
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee modello HB 18 V
Ø Massimo punta elicoidale per calcestruzzo	45 mm
Collegamento app	OneKey
Tipo di batteria	Ioni di litio
Numero di batterie contenute	1
Alimentazione	Alimentazione a batteria
adatto per materiale	Calcestruzzo
adatto per materiale	Pietra
adatto per materiale	Lavori di muratura
Tipo di prodotto	Martello perforatore

Accessori

Punta universale in metallo duroesecuzione lunga con attacco SDS plus Ø Punta 12 mm	787060 12
Sistema agli ioni di litio M18B5 Tipo batteria MB18	073816 MB18
Starter set a batteriaHigh Output™ Modello M18HNRG8	073831 M18HNRG8

Sistema agli ioni di litio M18B2 Tipo batteria MB18	073827 MB18
Batteria agli ioni di litioHigh Output™ Tipo batteria MHB8	073810 MHB8
Caricabatterie Modello M1218C	073840 M1218C
Set di punte universali in metallo duroesecuzione lunga Ø Punta 6-12 mm	787055 6-12
Starter set a batteriaHigh Output™ Modello M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Starter set a batteriaHigh Output™ Tipo batteria M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Starter set a batteriaHigh Output™ Modello M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Set di punte bit multiuso in metallo duro, 1/4 pollice (E 6,3) Ø Punta 4-10 mm	787057 4-10
Caricabatterie Modello M1218FC	073840 M1218FC
Batteria agli ioni di litioHigh Output™ Tipo batteria MHB3	073808 MHB3
Batteria agli ioni di litioHigh Output™ Tipo batteria MHB55	073809 MHB55
Punta universale in metallo duroesecuzione lunga con attacco SDS plus Ø Punta 8 mm	787060 8
Starter set a batteria Modello M18NRG5	073839 M18NRG5
Punta universale in metallo duroesecuzione lunga con attacco SDS plus Ø Punta 10 mm	787060 10
Set di punte universali in metallo duro Ø Punta 4-10 mm	787050 4-10
Batteria agli ioni di litioHigh Output™ Tipo batteria MHB12	073811 MHB12