



Levigatrice roto-orbitale con batteria, Modello: M18BOS125



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077319 M18BOS125
GTIN	4058546221744
Classe articolo	03L

Descrizione

Esecuzione:

Levigatrice roto-orbitale a batteria M18 a 6 velocità per una capacità di asportazione ottimizzata al materiale. Scatola della polvere con filtro integrato. 100% compatibile con la gamma di prodotti Milwaukee® M18™. Platorello a 8 fori per un'aspirazione efficiente.

Fornitura:

Inclusi 2× batteria agli ioni di litio da 5,0 Ah, sacchetto per polvere, adattatore aspirazione, adattatore di ampliamento, 2× carta abrasiva.

Nota:

Mola abrasiva adatta a 8 fori n. art. 567745 e ABRANET n. art. 567802.

Descrizione tecnica

Numero di oscillazioni	14000 - 24000 min ⁻¹
Corsa del circuito oscillante	2,4 mm
Denominazione originale prodotto	M18BOS125-502B
Ø Platorello	125 mm
Peso	1,6 kg
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 18 V

Tensione batteria	18 V
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute	2
Capacità batteria	5 Ah
Tipo di batteria	Ioni di litio
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Tipo di prodotto	Levigatrici roto-orbitali

Accessori

Sistema agli ioni di litio M18B2 Tipo batteria MB18	073827 MB18
Batteria agli ioni di litioHigh Output™ Tipo batteria MHB8	073810 MHB8
Batteria agli ioni di litioHigh Output™ Tipo batteria MHB55	073809 MHB55
Starter set a batteria Modello M18NRG5	073839 M18NRG5
Batteria agli ioni di litioHigh Output™ Tipo batteria MHB3	073808 MHB3
Sistema agli ioni di litio M18B5 Tipo batteria MB18	073816 MB18
Starter set a batteriaHigh Output™ Tipo batteria M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Starter set a batteriaHigh Output™ Modello M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Batteria agli ioni di litioHigh Output™ Tipo batteria MHB12	073811 MHB12
Starter set a batteriaHigh Output™ Modello M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Starter set a batteriaHigh Output™ Modello M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Disco di carta abrasiva (A)Foro 8x Grana 120	567745 120
Disco di carta abrasiva (A)Foro 8x Grana 180	567745 180
Disco di carta abrasiva (A)Foro 8x Grana 240	567745 240
Disco di carta abrasiva (A)Foro 8x Grana 320	567745 320
Disco di carta abrasiva (A)Foro 8x Grana 40	567745 40
Disco di carta abrasiva (A)Foro 8x Grana 400	567745 400
Disco di carta abrasiva (A)Foro 8x Grana 60	567745 60

Disco di carta abrasiva (A) Foro 8x Grana 600	567745 600
Disco di carta abrasiva (A) Foro 8x Grana 80	567745 80
Disco di carta abrasiva (A) Foro 8x Grana 800	567745 800