

**JEPSON** POWER**Lama per seghe circolari in HM Drytec® Ø 230×25,4 mm, per INOX, Numero denti: 84**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	078239 84
GTIN	4260052460344
Classe articolo	07E

## Descrizione

### Esecuzione:

Lama per sega circolare con riporto in metallo duro per tagli precisi.

- **Sicurezza di lavorazione: Esecuzione a parete sottile silenziosa e con vibrazioni minime.**
- **Durata molto elevata.**
- **Qualità di taglio elevate.**
- **Possibilità di 5 riaffilature.**
- **Utilizzo universale per acciaio, materie plastiche e metalli non ferrosi (escluso n. art. 078236)**

### Nota:

Altre lame speciali (ad es. per alluminio o INOX) disponibili su richiesta.

## Descrizione tecnica

Numero denti	84
Numero denti ottimizzato per	Lamiere, pannelli a sandwich
Larghezza di taglio B	2 mm
Per	078234 Dim. 8230

adatto per materiale	per INOX
Tipo di prodotto	Lama per seghe circolari