



Smerigliatrici angolari a batteria 18 V, Modello: M18FLAG



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077135 M18FLAG
GTIN	4058546220600
Classe articolo	03L

Descrizione

Esecuzione:

Smerigliatrice angolare a due mani a **batteria** Ø 230 mm. Esecuzione con dispositivo dell'uomo morto e protezione contro il riavvio.

Motore POWERSTATE™ senza spazzole di ultimissima generazione (funzionamento con un solo accumulatore High Output™ da 18 V / 12 Ah)

Fornitura:

Inclusi 1× batteria agli ioni di litio **High Output™** da 18 V / 12 Ah, caricabatterie M12-18 FC, carter, impugnatura laterale AVS, ghiera di serraggio rapido Fixtec, 2× griglie di protezione antipolvere intercambiabili e valigetta di trasporto.

Descrizione tecnica

Profondità massima di taglio	65 mm
Capacità batteria	12 Ah
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 18 V
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee modello HB 18 V
Numero massimo giri	6600 min ⁻¹
Denominazione originale prodotto	M18FLAG230XPDB-121C
Tensione batteria	18 V
Peso	5,2 kg

Vibrazione massima a norma EN	8,7 m/s ²
Blocco contro il riavvio	sì
Ø Massimo disco	230 mm
Particolarità	FIXTEC
Particolarità	Dispositivo dell'uomo morto
Tipo di batteria	Ioni di litio
Numero di batterie contenute	1
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari

Accessori

Batteria agli ioni di litioHigh Output™ Tipo batteria MHB55	073809 MHB55
Sistema agli ioni di litio M18B5 Tipo batteria MB18	073816 MB18
Batteria agli ioni di litioHigh Output™ Tipo batteria MHB12	073811 MHB12
Starter set a batteriaHigh Output™ Modello M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Batteria agli ioni di litioHigh Output™ Tipo batteria MHB3	073808 MHB3
Starter set a batteriaHigh Output™ Modello M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Batteria agli ioni di litioHigh Output™ Tipo batteria MHB8	073810 MHB8
Starter set a batteria Modello M18NRG5	073839 M18NRG5
Sistema agli ioni di litio M18B2 Tipo batteria MB18	073827 MB18
Starter set a batteriaHigh Output™ Tipo batteria M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Starter set a batteriaHigh Output™ Modello M18HNRG8	073831 M18HNRG8