



Trapano con base elettromagnetica, Modello: MAB455



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	076535 MAB455
GTIN	4250187506369
Classe articolo	07E

Descrizione

Esecuzione:

- Sistema integrato di lubrificazione interna, indicatore magnetico per il controllo della coesione magnetica.
- Contenitore integrato per olio da taglio, guida cavi integrata nell'alloggiamento.
- Trasmissione a bagno d'olio.

Robusto trapano per carotare magnetico per tutti i tipi di materiale. Con portautensile MK2, sistema di cambio rapido Keyless. Compresa punta a carotare Ø 14 / 18 / 22 mm, profondità di taglio 30 mm.

Fornitura:

Inclusi valigetta, attacco per punta a carotare, estrattore per punta a carotare, catena di sicurezza, raschiatrucioli magnetico, sistema di lubrificazione e chiave di servizio.

Nota:

- Per punte a carotare vedi da n. art. 118780 a 118825.
- Trapani con base elettromagnetica con avanzamento automatico, piastra di bloccaggio a vuoto e dispositivi stringitubi su richiesta.
- Trapani con base elettromagnetica ad aria compressa con standard ATEX su richiesta.

Descrizione tecnica

Larghezza	175 mm
Corsa utile	160 mm
Dimensione portautensile	19 mm Weldon
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	18 mm
Ø Preforazione massimo in acciaio	40 mm
Campo numero di giri 2 ^a velocità	450 min ⁻¹
Potenza assorbita	1150 W
Peso	13 kg
Larghezza base magnetica	168 mm
Altezza	440 mm
Campo numero di giri 1 ^a velocità	250 min ⁻¹
Lunghezza base magnetica	84 mm
Lunghezza	295 mm
Denominazione originale prodotto	MAB455
Portautensile forma	CM2
Alimentazione	Alimentazione di rete
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Tipo di prodotto	Trapano con base elettromagnetica

Accessori

Punta a carotare in HMPfondità di taglio 30 mm Ø DC 17 mm	118780 17
Punta a carotare in HMPfondità di taglio 30 mm Ø DC 21 mm	118780 21
Punta a carotare in HMPfondità di taglio 30 mm Ø DC 16 mm	118780 16
Punta a carotare in HMPfondità di taglio 30 mm Ø DC 25 mm	118780 25
	118780 15

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 30 mm Ø DC 15 mm

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 30 mm Ø DC 19 mm

118780 19

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 30 mm Ø DC 20 mm

118780 20

Set di punte a carotare in HSS

118825

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 30 mm Ø DC 26 mm

118780 26

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 30 mm Ø DC 23 mm

118780 23

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 30 mm Ø DC 22 mm

118780 22

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 30 mm Ø DC 24 mm

118780 24

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 30 mm Ø DC 14 mm

118780 14

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 30 mm Ø DC 18 mm

118780 18