



## Trapano con base elettromagnetica, Modello: MABASIC200



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	076535 MABASIC200
GTIN	4250187506604
Classe articolo	07E

### Descrizione

#### Esecuzione:

- Sistema integrato di lubrificazione interna, indicatore magnetico per il controllo della coesione magnetica.
- Contenitore integrato per olio da taglio, guida cavi integrata nell'alloggiamento.
- Trasmissione a bagno d'olio.

Trapano per carotare magnetico a una velocità per Ø Foro fino a 32 mm. Con attacco Weldon da 19 mm (3/4 pollice).

#### Fornitura:

Inclusa valigetta, attacco per punta a carotare, estrattore per punta a carotare, catena di sicurezza, sistema di lubrificazione e chiave di servizio.

#### Nota:

- Per punte a carotare vedi da n. art. 118780 a 118825.
- Trapani con base elettromagnetica con avanzamento automatico, piastra di bloccaggio a vuoto e dispositivi stringitubi su richiesta.
- Trapani con base elettromagnetica ad aria compressa con standard ATEX su richiesta.

### Descrizione tecnica

Peso	12 kg
Potenza assorbita	900 W
Larghezza base magnetica	168 mm
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Lunghezza	260 mm
Numero massimo giri 1 velocità	450 min <sup>-1</sup>
Altezza	360 mm
Corsa utile	160 mm
Denominazione originale prodotto	MABASIC200
Ø Preforazione massimo in acciaio	32 mm
Larghezza	160 mm
Lunghezza base magnetica	84 mm
Dimensione portautensile	19 mm Weldon
Alimentazione	Alimentazione di rete
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Tipo di prodotto	Trapano con base elettromagnetica

## Accessori

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 30 mm Ø DC 15 mm	118780 15
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 30 mm Ø DC 22 mm	118780 22
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 30 mm Ø DC 16 mm	118780 16
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 30 mm Ø DC 20 mm	118780 20
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 30 mm Ø DC 17 mm	118780 17
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 30 mm Ø DC 18 mm	118780 18

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 30 mm Ø DC 26 mm	118780 26
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 30 mm Ø DC 21 mm	118780 21
Set di punte a carotare in HSS	118825
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 30 mm Ø DC 25 mm	118780 25
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 30 mm Ø DC 14 mm	118780 14
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 30 mm Ø DC 24 mm	118780 24
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 30 mm Ø DC 23 mm	118780 23
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 30 mm Ø DC 19 mm	118780 19