



## Levigatrici diritte Batteria, Modello: 71230362



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077262 71230362
GTIN	
Classe articolo	03F

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Potente levigatrice diritta a batteria a prova di polvere.**
- **Motore EC senza spazzole, esente da manutenzione, dotato di innovative alette di raffreddamento per una dissipazione ottimale del calore, con monitoraggio della temperatura incluso.**
- **Ideale per qualsiasi utilizzo. Velocità ottimali, adatte a molti tipi di materiali abrasivi grazie alla preselezione elettronica in continuo del numero di giri.**
- **Massimo avanzamento dei lavori grazie alle batterie agli ioni di litio FEIN HighPower. Celle con elevata capacità di corrente, erogazione di corrente di lunga durata e intensità del 75% maggiore rispetto alle normali batterie agli ioni di litio.**
- **Elevata silenziosità e lavorazione con vibrazioni minime grazie al motore separato con alloggiamento disaccoppiato e 4 ammortizzatori di vibrazioni supplementari.**
- **Ampia protezione dell'utilizzatore: Avvio dolce, protezione contro il riavvio e protezione elettronica contro i sovraccarichi.**
- **Elettronica del motore esterna separata con protezione antipolvere.**

Collo del mandrino lungo. Il collo lungo e sottile permette alla levigatrice di penetrare in profondità nei pezzi (ad es. per levigare l'interno dei tubi).

#### Norma:

- **Motore EC senza spazzole esente da manutenzione dotato di innovative alette di raffreddamento per una dissipazione ottimale del calore, con monitoraggio della temperatura incluso.**

- **Massimo avanzamento dei lavori grazie alle batterie agli ioni di litio FEIN HighPower. Celle con elevata capacità di corrente, erogazione di corrente di lunga durata e intensità del 75% maggiore rispetto alle normali batterie agli ioni di litio.**
- **Elevata silenziosità e lavorazione con vibrazioni minime grazie al motore separato con alloggiamento disaccoppiato e 4 ammortizzatori di vibrazioni supplementari.**
- **Ampia protezione dell'utilizzatore: Avvio dolce, protezione contro il riavvio e protezione elettronica contro i sovraccarichi.**
- **Elettronica del motore esterna separata con protezione antipolvere.**

**Fornitura:**

Inclusi pinza di serraggio Ø 6 mm, cad. 1× chiave fissa a forchetta rispettivamente con apertura 13 e 17 e valigetta di trasporto. **Senza batteria e caricabatterie.** Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073834 – 073845.

**Nota:**

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073834 e successivi.

Le levigatrici diritte sono omologate per l'uso di frese rotative fino a un Ø di 12 mm.

## Descrizione tecnica

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Fein tipo E 18 V
Peso	1,6 kg
Preselezione elettronica del numero di giri	sì
Tensione batteria	18 V
Denominazione originale prodotto	AGSZ 18-90 LBL Select
Campo del numero di giri	2900 - 9000 min <sup>-1</sup>
Vibrazione massima a norma EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Ø Massimo pinze di serraggio	8 mm
Tipo di batteria	Ioni di litio
Numero di batterie contenute	0
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Tipo di prodotto	Levigatrici diritte

## Accessori

Batteria agli ioni di litio Tipo batteria, tensione batteria  
FE12 V

073837 FE12

Batteria agli ioni di litio Tipo batteria, tensione batteria  
FE18 V

073837 FE18