


Garant GRIDLINE

Set di conche, 26×20G, Altezza frontalini cassette / Modello: 50/2**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	950360 50/2
GTIN	4062406152833
Classe articolo	9GB

Descrizione**Esecuzione:**

Conche e separatori a incastro in plastica. Le facce interne delle conche sono fessurate per consentire la suddivisione con gli appositi separatori.

Il set riempiono completamente un cassetto 26×20G.

Per:

Cassetti 26×20G.

Contenuto:

Conca 1K n. art. 951415: 8× Dim. 6×6/3; 4× Dim. 6×8/3; 2× Dim. 2×6/1; 1× Dim. 2×8/1

Separatori a incastro a conca (10 pezzi) n. art. 951275: 4× Dim. B

Descrizione tecnica

Per cassette con larghezza utile in G	26
Per cassette larghezza utile	650 mm
Conche altezza	25 mm
Per altezza frontalini dei cassette	75 mm
Per altezza frontalini dei cassette	50 mm
Per altezza frontalini dei cassette	150 mm
Per altezza frontalini dei cassette	125 mm
Per altezza frontalini dei cassette	100 mm
Per altezza frontalini dei cassette	250 mm

Per altezza frontalini dei cassettei	200 mm
Per altezza frontalini dei cassettei	300 mm
Materiale	plastica
Per cassettei profondità utile	500 mm
Per cassettei con profondità utile in G	20
Superficie utile dei cassettei in G	26×20
Adatto a partire da altezza frontalini dei cassettei	≥ 50 mm
Profondità	500 mm
Altezza	25 mm
Profondità in G	20
Larghezza	650 mm
Larghezza in G	26
Peso	1,365 kg
Attributo del nome del prodotto	26×20G
Tipo di prodotto	Conca per cassettei

Accessori

Conche altezza 25 mm1K Larghezza x Profondità in G / Tipo 6X6/3	951415 6X6/3
Separatore a incastro per concheSet 10 pezzi Tipo B	951275 B
Conche altezza 25 mm1K Larghezza x Profondità in G / Tipo 2X6/1	951415 2X6/1
Conche altezza 25 mm1K Larghezza x Profondità in G / Tipo 2X8/1	951415 2X8/1
Conche altezza 25 mm1K Larghezza x Profondità in G / Tipo 6X8/3	951415 6X8/3