


Garant GRIDLINE

Set di conche, 20×24G, Altezza frontalini cassette / Modello: 50/1**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	950460 50/1
GTIN	4062406153113
Classe articolo	9GB

Descrizione**Esecuzione:**

Conche e separatori a incastro in plastica. Le facce interne delle conche sono fessurate per consentire la suddivisione con gli appositi separatori.

I divisori riempiono completamente un cassetto 20×24G.

Per:

Cassetti 20×24G.

Contenuto:

Conca 1K, altezza 25 mm, n. art. 951415: 12× Dim. 6×6/4; 4× Dim. 2×6/1

Separatori a incastro a conca (10 pezzi) n. art. 951275: 5× Dim. C

Descrizione tecnica

Per cassette con profondità utile in G	24
Per cassette profondità utile	600 mm
Per cassette larghezza utile	500 mm
Per cassette con larghezza utile in G	20
Per altezza frontalini dei cassette	75 mm
Per altezza frontalini dei cassette	50 mm
Per altezza frontalini dei cassette	150 mm
Per altezza frontalini dei cassette	125 mm
Per altezza frontalini dei cassette	100 mm

Per altezza frontalini dei cassettei	250 mm
Per altezza frontalini dei cassettei	200 mm
Per altezza frontalini dei cassettei	300 mm
Superficie utile dei cassettei in G	20×24
Materiale	plastica
Conche altezza	25 mm
Adatto a partire da altezza frontalini dei cassettei	≥ 50 mm
Profondità	600 mm
Larghezza	500 mm
Altezza	25 mm
Profondità in G	24
Larghezza in G	20
Peso	1,383 kg
Attributo del nome del prodotto	20×24G
Tipo di prodotto	Conca per cassettei

Accessori

Conche altezza 25 mm1K Larghezza x Profondità in G / Tipo 6X6/4	951415 6X6/4
Conche altezza 25 mm1K Larghezza x Profondità in G / Tipo 2X6/1	951415 2X6/1
Separatore a incastro per concheSet 10 pezzi Tipo C	951275 C