

Garant GRIDLINE

**Set di conche, 36×24G, Altezza frontalini cassette / Modello: 50/2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	950560 50/2
GTIN	4062406153526
Classe articolo	9GB

**Descrizione****Esecuzione:**

Conche e separatori a incastro in plastica. Le facce interne delle conche sono fessurate per consentire la suddivisione con gli appositi separatori.

I divisori riempiono completamente un cassetto 36×24G.

**Per:**

Cassetti 36×24G.

**Contenuto:**

Conca 1K n. art. 951415: 18× Dim. 6×8/3

Separatori a incastro a conca (10 pezzi) n. art. 951275: 6× Dim. B

**Descrizione tecnica**

Superficie utile dei cassetti in G	36×24
Per cassetti profondità utile	600 mm
Per cassetti con larghezza utile in G	36
Materiale	plastica
Per cassetti con profondità utile in G	24
Per cassetti larghezza utile	900 mm
Conche altezza	25 mm
Per altezza frontalini dei cassetti	75 mm
Per altezza frontalini dei cassetti	50 mm

Per altezza frontalini dei cassettei	150 mm
Per altezza frontalini dei cassettei	125 mm
Per altezza frontalini dei cassettei	100 mm
Per altezza frontalini dei cassettei	250 mm
Per altezza frontalini dei cassettei	200 mm
Per altezza frontalini dei cassettei	300 mm
Adatto a partire da altezza frontalini dei cassettei	≥ 50 mm
Larghezza in G	36
Profondità	600 mm
Larghezza	900 mm
Profondità in G	24
Altezza	25 mm
Peso	2,19 kg
Attributo del nome del prodotto	36x24G
Tipo di prodotto	Conca per cassettei

## Accessori

Separatore a incastro per concheSet 10 pezzi Tipo B	951275 B
Conche altezza 25 mm1K Larghezza x Profondità in G / Tipo 6X8/3	951415 6X8/3