

HOLEX**Mandrino autocentrante a tre griffe in ghisa con attacco cilindrico concentrico, DIN 702-4, Ø Esterno A: 125mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 312906 125 |
| GTIN | 4062406154516 |
| Classe articolo | 32W |

Descrizione**Esecuzione:**

- **Mandrino autocentrante a chiusura manuale con anello elicoidale e serraggio concentrico.**
- **Corpo in ghisa o acciaio.**
- **Anello elicoidale piano forgiato, equilibrato e temprato.**
- **I fianchi delle eliche e quelli filettati delle griffe sono rettificati.**
- **Elevata precisione di concentricità radiale, più precisa rispetto alla norma DIN 6386.**

Uso:

Per mandrini della macchina con attacco cilindrico concentrico o per attacco tramite flangia. Il mandrino viene fissato con le viti dal lato posteriore. Le flange grezze devono sempre essere prima adattate alla macchina e successivamente al mandrino autocentrante.

Norma:**DIN 702-4.****Fornitura:**

Include: 1 set = 3 morsetti per alesatura temprati, presa esterna.

1 Set = 3 morsetti per tornitura temprati, presa interna.

1 Chiave di serraggio e relative viti o perni di fissaggio a seconda del mandrino autocentrante.

Accessori speciali:

Griffe di ricambio e griffe supplementari n. art. 312971 – 312986.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------------------|--|
| Profondità di centraggio C | 4 mm |
| Ø Esterno A | 125 mm |
| Peso | 5 kg |
| Passaggio E | 32 mm |
| Ø Centraggio B | 95 mm |
| Numero massimo giri | 4000 min ⁻¹ |
| Altezza con griffe H ₂ | 76 mm |
| Altezza senza griffe H ₁ | 56 mm |
| Norma | DIN 702-4 |
| Materiale | Ghisa |
| Codice a colori per accessori | Mandrino autocentrante a spirale piena e ganasce HOLEX |
| Tipo di prodotto | Mandrino elicoidale piano |

Accessori

| | |
|--|------------|
| Morsa fermautensile, modulo base Altezza h 15 mm | 313036 15 |
| Set di 3 griffe base temprate Per tipo mandrino 125 | 312976 125 |
| Set di 3 morsetti integrali teneri Per tipo mandrino 125 | 312971 125 |
| Fermapezzo Altezza h 15 mm | 313033 15 |
| Set di 3 morsetti teneri Per tipo mandrino 125 | 312980 125 |
| Set di 3 morsetti teneri Per tipo mandrino 125 | 312981 125 |
| Set di 3 morsetti integrali duri per presa interna Per tipo mandrino 125 | 312986 125 |