



## Smerigliatrici angolari Batteria, Modello: 71200462



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077145 71200462
GTIN	4014586888576
Classe articolo	03F

### Descrizione

#### Esecuzione:

Potente **smerigliatrice angolare a batteria da 18 V** a prova di polvere per troncature, rettifiche e sbavature efficaci durante il montaggio.

- **Motore EC senza spazzole, esente da manutenzione, dotato di innovative alette di raffreddamento per una dissipazione ottimale del calore, con monitoraggio della temperatura incluso.**
- **Elevata silenziosità e lavorazione con vibrazioni minime grazie al motore separato con alloggiamento disaccoppiato e 4 ammortizzatori di vibrazioni supplementari.**
- **Ampia protezione dell'utilizzatore: avvio dolce, protezione contro il riavvio, protezione elettronica contro i sovraccarichi, freno.**
- **Massimo avanzamento dei lavori grazie alle batterie agli ioni di litio FEIN HighPower. Celle con elevata capacità di corrente, erogazione di corrente di lunga durata e intensità del 75% maggiore rispetto alle normali batterie agli ioni di litio.**
- **Elettronica del motore esterna separata con protezione antipolvere.**
- **Tecnologia FEIN SafetyCell. Protegge la batteria e la macchina da sovraccarichi, surriscaldamento e scaricamento completo.**
- **Massima libertà grazie all'interfaccia MultiVolt FEIN: le macchine a batteria da 18 V con interfaccia Multi-Volt possono essere usate con tutte le batterie agli ioni di litio da 12 a 14 e persino 18 Volt.**

#### Vantaggi:

- **Massima durata grazie alla nuova generazione di motori FEIN PowerDrive senza spazzole.**
- **Protezione del motore da polveri aggressive ceramiche e minerali grazie all'alloggiamento completamente chiuso.**
- **Ideale per qualsiasi utilizzo. Velocità ottimali, adatte a molti tipi di materiali abrasivi grazie alla preselezione elettronica in continuo del numero di giri.**

**Fornitura:**

**Senza batterie e caricabatterie.** Inclusi carter, ghiera di serraggio rapido senza utensili, impugnatura antivibrazioni, chiave, valigetta di trasporto.

**Nota:**

Per batterie e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073832.

## Descrizione tecnica

Blocco contro il riavvio	sì
Kickback-stop	no
Tensione batteria	18 V
Avvio dolce	sì
Peso	1,95 kg
Ø Massimo disco	125 mm
Dispositivo di uomo morto	sì
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Fein tipo E 18 V
Sovraccarico	sì
Vibrazione massima a norma EN	5 m/s <sup>2</sup>
Denominazione originale prodotto	CCG 18-125 BLPD
Numero di giri/min. a vuoto	2500 - 8500 min <sup>-1</sup>
Numero di batterie contenute	0
Tipo di batteria	Ioni di litio
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Serie	Sistema X-LOCK
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari

---

## Accessori

Batteria agli ioni di litio Tipo batteria, tensione batteria  
FE18 V

073837 FE18

Batteria agli ioni di litio HighPower Modello di batteria,  
tensione batteria FE18 V

073834 FE18

Batteria agli ioni di litio Tipo batteria, tensione batteria  
FE18 V

073835 FE18